

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl ESD Vario s korpusem, výška 850 mm, ESD deska, 12×20G, Délka desky: 1500/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podstavce, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Pracovní deska z 50 mm objemově vodivé dřevotřískové desky. Povrchová vrstva z vodivého laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodní strana s protitahem z bílého laminátu. Po obvodu 3 mm ABS náklížek antistatický. S vnitřní ocelovou trubkou jako zesilující profil.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 100

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Lakování:**

Skříň a podstavce světle šedá podobná RAL 7035 **potażeno práškovým lakem ESD.**

**Upozornění:**

Středový vývrt pro uzemňovací blok č. 972827 vel. INT2W na spodní straně pracovní desky ESD. Uzemňovací blok musí být objednán samostatně.

Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Užitná plocha zásuvek v G	12×20
---------------------------	-------

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	325 mm
Řada	vario
Pracovní deska délka	1500 mm
Počet zásuvek	4
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Výška zásuvkové skříňky	400 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Výška	850 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
------------------------------------	-------------

Korpus skříně ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami Výška korpusu 400 mm	972030 400
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75 mm	972035 75
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 100 mm	972035 100
Pracovní deska ESD Délka desky 1500 mm	972160 1500
ESD podstavec Počet výsuvů 800 mm	972180 800
Rohový plech Typ 1	972195 1