



Držák se zásobníkem „Insider“ s 1/4palcovými bity s magnetem, Délka čepele: 15mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676661 15
GTIN	7610733286171
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť „Multicraft“ a **posuvný zásobník s koncovým dorazem** včetně bitů C 6,3. Upínání se silným trvalým magnetem.

Rukojeť „Insider“ a **posuvný zásobník s aretací na konci**. Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 bitu:

ploché, č. 675300 vel. 4; 5,5; 6;

pro šrouby Phillips č. 675281 vel. 1/25; 2/25;

pro vnitřní Torx® č. 675295 vel. TX10; TX15; TX20.

Technický popis

Celková délka	120 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Označení výrobce	Insider
Bitový upínač	D 6,3
Otočná krytka	ne
S ráčnovou rukojetí	ne

S teleskopickou stopkou	ne
Včetně bitů	ano
Integrovaný zásobník bitů	ano
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675295 TX15
Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 4 mm	675300 4
Bit Precision pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675281 2/25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10	675295 TX10
Bit Precision pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675281 1/25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675295 TX20
Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 5,5 mm	675300 5,5
Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 6 mm	675300 6