



Akumulátorové zařízení pro nýtování naslepo M18ONEFPRT-202X, Typ: M18ONEFPRT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Bezdrátový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Integrovaný klips na opasek.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátoru č. 073827 vel. MB18 a nabíječky v plastovém kufříku, špiček 4,8; 6,0; 6,4 a 7,0 mm.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073816, 073827, 073839 a 073840. Verze bez akumulátoru a bez nabíječky najdete pod č. 770460 vel. ONEFPRT-0.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost včetně akumulátoru	2,5 kg

Počet obsažených akumulátorů	2
Pro slepé nýty všech materiálů do	6,4 mm
Zdvih přístroje	30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Usazovací síla	20000 N
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo

Příslušenství

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
--	-------------