

Garant**Pár rukavic MASTER FIT OIL, Velikost rukavice: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094307 12
GTIN	4062406574017
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Víceúčelové rukavice s **technologíí 18vláknového úpletu** a dvojitým povlakem z nitrilu a pískovaného nitrilu. Strukturovaný povrch v oblasti dlaně a na prstech zajišťuje velmi dobré uchopení mastných dílů. Neobsahují DMF.

MASTER FIT OIL. S 3/4 nitrilovým povlakem přes klouby prstů. Díky tomu jsou rukavice velmi vhodné pro mokré a mastné pracovní prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	12
Ochranná kategorie	Kategorie II
Řada	MASTER FIT
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 388	4121X
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Délka	250 mm
Barva	modrá / oranžová
Technologie pletení	18G
Použití	vícerozúčelové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice