



Ochranné palcové rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: UNI



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094651 UNI
GTIN	4030971001979
Třída artiklu	06C

Popis

Provedení:

Rukavice odolné vůči teplu a proříznutí z aramidové tkaniny. Pohodlné nošení díky měkkému a pružnému materiálu. **Oboustranně použitelné.** Ideální pro práci s horkými díly s ostrými hranami **do 500 °C.**

Upozornění:

Omyjte běžně dostupnými mýdly nebo čisticími prostředky (žádné chemické čištění). Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Druh rukavic	Žáruvzdorné rukavice
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388	1541
EN 407	43434X
Kontaktní teplota do	350 °C
Materiál nosiče	aramid

varianta povlaku	bez povlaku
Barva	žlutá
Použití	vícerázové
Délka	300 mm
Rozsah použití	Heavy Duty
Norma	EN 407
Druh produktu	Žárovzdorné rukavice