



Ochranné rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: UNI



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094657 UNI
GTIN	4030971010599
Třída artiklu	06C

Popis

Provedení:

Rukavice s podšívkou odolné vůči teplu a prořiznutí z kevlarového úpletu. **Těžké provedení.**

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Druh rukavic	Žárovzdorné rukavice
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388	2541D
EN 407	4442XX
Kontaktní teplota do	500 °C
Materiál nosiče	kevlar
varianta povlaku	bez povlaku
Barva	žlutá

Použití	vícerázové
Délka	350 mm
Rozsah použití	Heavy Duty
Třída ochrany proti pořezání	D
Norma	EN 407
Druh produktu	Žárovzdorné rukavice