

## Mitutoyo

### Měřicí projektor s obrazovkou a objektivem PJ-PLUS, Typ: P1010A



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	493513 P1010A
GTIN	4946368848181
Třída artiklu	44C

#### Popis

##### Provedení:

**Profilprojektor pro přesnou kontrolu** malých a středně velkých obrobků pomocí průchozího osvětlení a nasvětlení. **Univerzální přístroj** pro použití ve výrobě, v laboratoři, při kontrole a při broušení.

- **Standardní objektiv 10x, 20, 50násobný a 100násobný objektiv na poptávku.**
- **Vertikální, otočná obrazovka 315 mm s nitkovým křížem, s vestavěným digitálním úhломěrem, přepínatelným pro odečet v úhlových stupních nebo decimálně.**
- **Telecentrický osvětlovací systém zaručuje vertikální a rovnoměrné osvětlení zorného pole.**
- **LED průchozí osvětlení a nasvětlení s plynulou regulací intenzity světla zajišťuje dlouhou životnost při nízké spotřebě el. proudu.**
- **Konstrukce bez ventilátoru zabraňuje vnikání nečistot do přístroje.**
- **Masivní souřadnicový měřicí stůl s rychlým přestavením v obou osách.**
- **Vestavěný digitální ukazatel (s datovým výstupem) zaručuje spolehlivé a bezchybné měření.**
- **Pro měření délek, úhlů, zakřivení a poloměrů.**

##### Rozsah dodávky:

Včetně objektivu 10x, ochrany proti oslnění, ochranného krytu a síťového kabelu.

##### Zvláštní příslušenství:

Čistič řezných hran č. 354788.

**Upozornění:**

Doplňkové speciální příslušenství, jak jsou objektivy, sklopná středící podpěra, horizontální prizma, nožový držák, vhodné standardní měřicí desky nebo snímač hran s vyhodnocovací jednotkou QM-Data 200, je k dispozici na poptávku.

**Technický popis**

Maximální hmotnost obrobku	10 kg
Hmotnost	114 kg
Rozsah měření osy x	100 mm
Řada	PJ-PLUS
Délka	742 mm
Obrazovka Ø	315 mm
Výška	1093 mm
Šířka	575 mm
Odečet	0,001 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozsah měření osy y	100 mm
Digitální zobrazení	ano
Osvětlení	LED
Druh produktu	Profilprojektor