

**Akumulátorový sponkovač, Označení výrobce: M12BST****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Třída artiklu	03L

Popis**Provedení:**

Kompaktní a výkonný **akumulátorový sponkovač** M12™ s integrovaným posunovačem sponek a protiskluzovou rukojetí. Až 2000 sponek na jedno nabití akumulátoru 2,0 Ah. Ochrana před vystřelováním sponek naprázdno.

Vhodné pro:

Sponky typ G s maximální hloubkou vniku 6–14 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 ks akumulátorů 12 V / 2,0 Ah, nabíječky C12 C, HD boxu.

Technický popis

Označení výrobce	M12BST
Maximální hloubka zarážení sponek	14 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný typ sponek	G

Kapacita akumulátoru	2 Ah
Napětí akumulátorů	12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Sponkovač

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12