

**Akumulátorový sponkovač, Označení výrobce: M12BST****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Třída artiklu	03L

Popis**Provedení:**

Kompaktní a výkonný **akumulátorový sponkovač** M12™ s integrovaným posunovačem sponek a protiskluzovou rukojetí. Až 2000 sponek na jedno nabití akumulátoru 2,0 Ah. Ochrana před vystřelováním sponek naprázdno.

Vhodné pro:

Sponky typ G s maximální hloubkou vniku 6–14 mm.

Rozsah dodávky:

Verze **bez akumulátoru, bez nabíječky, bez HD boxu.**

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný typ sponek	G
Označení výrobce	M12BST
Napětí akumulátorů	12 V

Maximální hloubka zarážení sponek	14 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Sponkovač

Příslušenství

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C