

**Garant****CCGT 030101, Typ: HB7025-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Třída artiklu	21I

## Popis

CCGT 030101 HB7025-1 Typ: HB7025-1  
Lamač třísek: SF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Posuv  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 180 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 180 m/min
Rohový rádius	0,1 mm
Typ	HB7025-1
Posuv $f$	0,03 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SF
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P

Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030101
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení