

Garant**CCGT 030101, Typ: HB7125-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Třída artiklu	21I

Popis

CCGT 030101 HB7125-1 Typ: HB7125-1
Lamač třísek: VF
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 150 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Typ	HB7125-1
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,1 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 150 m/min
Lamač třísek	VF

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030101
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení