

Garant**CCGT 030101, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Třída artiklu	21I

Popis

CCGT 030101 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 300 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AF
Rohový rádius	0,1 mm
Povlak	diamant
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 300 m/min
Hlavní způsob použití	N
Typ	HU7315-1

Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030101
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení