

Garant**CCGT 030102, Typ: HB7025-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Třída artiklu	211

Popis

CCGT 030102 HB7025-1 Typ: HB7025-1
Lamač třísek: SF
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posuv f : 0,03 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 180 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,03 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 180 m/min

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030102
Lamač třísek	SF
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Typ	HB7025-1
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení