

Garant**DCGT 04T002, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Třída artiklu	21G

Popis

DCGT 04T002 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 300 m/min

Technický popis

Povlak	diamant
Typ	HU7315-1
Lamač třísek	AF
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 04T002

Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 300 m/min
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení