

Garant**DCGT 04T002, Typ: HB7025-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Třída artiklu	21G

Popis

DCGT 04T002 HB7025-1 Typ: HB7025-1
Lamač třísek: SF
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posuv f : 0,03 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 180 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SF
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7025-1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Posuv f	0,03 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 180 m/min

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 04T002
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení