

**Garant****CCGT 030102, Typ: HB7125-1**

## Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 268091 HB7125-1 |
| GTIN           | 4062406575496   |
| Třída artiklu  | 211             |

## Popis

CCGT 030102 HB7125-1 Typ: HB7125-1  
Lamač třísek: VF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Posuv  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 150 m/min

## Technický popis

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,05 - 0,4 mm     |
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 030102       |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Rohový rádius                        | 0,2 mm            |
| Hlavní způsob použití                | M                 |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 70 - 150 m/min    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 2  |
| Typ                | HB7125-1                                     |
| Řezný materiál     | TK   |
| Posuv f            | 0,03 - 0,2 mm/ot,                            |
| Lamač třísek       | VF   |
| Druh produktu      | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |