

Garant**VCGW 050101, Provedení řezných hran: N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268099 N
GTIN	4062406576004
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

Provedení PKD.

Technický popis

Řezný materiál	PKD
Posuv f	0,03 - 0,035 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGW 050101
Rohový rádius	0,1 mm
Hlavní způsob použití	N
Typ	PKD
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 800 m/min
Provedení řezných hran	N

Počet výměn/řezání	1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení