

**Garant****DCGW 04T001, Provedení řezných hran: N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268098 N
GTIN	4062406575984
Třída artiklu	21L

**Popis****Provedení:**

Provedení PKD.

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 1 mm
Počet výměn/řezání	1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 800 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMW 060202
Řezný materiál	PKD
Typ	PKD
Rohový rádius	0,1 mm

Provedení řezných hran	N
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,03 - 0,035 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení