



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 420NNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657320 420N
GTIN	4580135820620
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S vroubkovanou kovovou rukojetí.

Pevně vestavěná přepínatelná ráčna.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Vhodné seřizovací nástroje č. 657325.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Celková délka L	970 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Rozsah utahovacích momentů	60 - 420 Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Hmotnost	3100 g
Maximální utahovací moment	420 Nm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Řada	QSP
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Přepínatelné rozlišení	Nm
Data lze protokolovat	ne
Norma	DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l ₃]	900 mm
Měření	Krouticí moment
Signalizace spuštění	dotykový
Signalizace spuštění	dotykový
Feedback	s vypínáním
Upínací 4hran	3/4 palec
Měřicí technika	mechanická
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Nastavení utažení	utahování doprava
Kalibrování	O7
Kalibrování	O7
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020090 1000
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Nastavovací klíč Typ 3	657325 3
Elektronická zkušební momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400