



Akumulátorový kompresor, Typ: M18FAC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový kompresor M18 FUEL™. Se stlačeným vzduchem o tlaku 2,8 baru a efektivním dodávaným množstvím 48 l/min lze provozovat běžné nastřelovače a sponkovače. Hladina akustického tlaku jen 68 db(A) pro příjemné pracovní podmínky.

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Další dílenské kompresory je možno dodat na poptávku.

Vhodnou základní sadu akumulátorů najdete pod č. 073833, vel. M18HNRG12.

Technický popis

Hmotnost	14,4 kg
Příkon	0,4 kW
Maximální tlak (vzduch)	9,31 bar
Maximální sací výkon	126 l/min
Označení výrobce	M18FAC

Pracovní hluk	68 dB(A)
Šířka	500 mm
Maximální plnicí výkon	74 l/min
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Objem tlakové nádoby	7,6 l
Napětí akumulátorů	18 V
Druh produktu	Kompresor

Příslušenství

Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12