

Zkušební tlaková pumpa 1450, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	814891 1
GTIN	095691500724
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

Tlakovou zkušební pumpu model 1450 lze použít k odpovídajícímu testování těsnosti instalací. Pumpa umožňuje testování systémů tlakem až 50 barů (725 PSI).

- **Dvoustupňová obsluha pákou pro rychlé naplnění systému a vytvoření tlaku.**
- **Tlak je automaticky udržován. Žádné ventily nemusíte zavírat ručně.**
- **Filtry na vstupu a výstupu pro lepší provozní bezpečnost.**
- **Pístová pumpa z PTFE vyztuženého hliníkem a uhlíkem pro delší životnost.**
- **Rozměry D×Š×V (720×220×240 mm); objem/zdvih: 37,7 cm³.**

Použití:

Obzvláště vhodný pro použití v topných zařízeních, systémech se stlačeným vzduchem, chladicích systémech, olejových zařízeních, sprinklerových systémech a jiných hydraulických potrubích s malým průměrem.

Pozor:

Zkoušky těsnosti provádějte pouze s vodou, olejem nebo směsí vody a ethylenglykolu.

Technický popis

Délka hadice	1,83 m
Šířka	220 mm
Připojovací závit hadice	1/2 palce BSPP
Maximální tlak	50 bar

Maximální teplota	50 °C
Dopravní výkon na jeden zdvih	37,7 cm ³
Výška	240 mm
Délka	710 mm
Hmotnost	6,4 kg
Objem nádoby	13,6 l
Druh produktu	Zkušební pumpa