



Držák pro diamantové vyhlazovací špičky výkyvná hlava, Velikost stopky: 10-16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Třída artiklu	29M

Popis

Provedení:

Výkyvná nástrojová hlava (rozsah přestavení $\pm 90^\circ$).

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 65 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.

K vyhlazování **nepřerušovaných kontur** (konvexních, konkávních, válcových, kónických) a rovinných ploch. Lze použít až k nákrůžku.

Přesnost:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Rozsah dodávky:

Velikost stopky 10 včetně adaptéru 12 mm \times 12 mm a 16 mm \times 16 mm.

Pozor:

Diamantové vyhlazovací špičky je nutno objednat zvlášť!

Upozornění:

Podrobná doporučení pro použití najdete v příloženém provozním návodu.

Technický popis

Velikost stopky	10 - 16 mm
Druh produktu	Nástroj pro válečkování