



Držák pro diamantové vyhlazovací špičky Hlava otočná univerzální, Velikost stopky: 16-25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	291405 16-25
GTIN	4030741903182
Třída artiklu	29M

Popis

Provedení:

Výkyvná nástrojová hlava (rozsah přestavení $\pm 90^\circ$).

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 65 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.

K vyhlazování **nepřerušovaných kontur** (konvexních, konkávních, válcových, kónických) a rovinných ploch. Lze použít až k nákrůžku.

Přesnost:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Rozsah dodávky:

Velikost stopky 16 včetně adaptéru 20 mm $\times$ 20 mm a 25 mm $\times$ 25 mm.

Pozor:

Diamantové vyhlazovací špičky je nutno objednat zvlášť!

Upozornění:

Podrobná doporučení pro použití najdete v přiloženém provozním návodu.

Technický popis

Technický list

Velikost stopky	16 - 25 mm
Druh produktu	Nástroj pro válečkování