

## Garant

### TK hrubovací a dokončovací frézy na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11 mm



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	208034 25X11
GTIN	4045197269089
Třída artiklu	11X

#### Popis

##### Provedení:

**S novým vysoce výkonným povlakem** pro maximální životnost. Boční plochy jsou podbroušené a nemohou se tak zadřít v obrobku.

##### Upozornění:

Vhodné k frézování T-drážek podle DIN 650.

Až do plného záběru  $f_z$  používejte na 50 %.

Typ: NF

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

Pro T-drážky DIN 650: 14 mm

Uvolňovací Ø  $D_1$ : 12 mm

Celková délka L: 82 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 16 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

#### Technický popis

Posuv $f_z$ v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,034 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Pro T-drážky DIN 650	14 mm
Ø břitu $D_c$	25 mm
Počet zubů Z	6

Uvolňovací $\varnothing D_1$	12 mm
Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Celková délka L	82 mm
Typ	NF
Délka břitu $L_c$	11 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 851
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	d11
Úhel sklonu šroubovice	12 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza