

Garant**TK úhlová fréza Tvar D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208038 32
GTIN	4045197270078
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Úhlová tolerance $\pm 8'$.**Upozornění:**

Pro frézování vodiček v nástrojařství a strojírenství.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 10

Počet zubů Z: 10

Uvolňovací $\varnothing D_1$: 15 mm

Celková délka L: 71 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 16 mmDélka bříty L_c : 12,5 mmPosuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm**Technický popis**

Počet zubů Z	10
\varnothing bříty D_c	32 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	15 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Celková délka L	71 mm

Délka břitu L _c	12,5 mm
Tvar	D
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza