

Garant**TK fréza na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 208032 21X9 |
| GTIN | 4045197269003 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis**Provedení:**

Fréza řeže po obvodu a oboustranně.

Střídavě zešikmenými zuby (křížové ozubení) bylo dosaženo vysokého řezného výkonu.

Upozornění:

Pro frézování T-drážek dle DIN 650.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Typ: N

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

Pro T-drážky DIN 650: 12 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 10 mm

Celková délka L: 74 mm

Stopka Ø D_s : 12 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

Technický popis

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm |
| Pro T-drážky DIN 650 | 12 mm |
| Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ² | 0,034 mm |
| Ø břitu D_c | 21 mm |
| Počet zubů Z | 6 |
| Uvolňovací Ø D_1 | 10 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Stopka $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Celková délka L | 74 mm |
| Typ | N |
| Délka břitu L_c | 9 mm |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | DIN 851 |
| Profil frézování | křížové břity |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | d11 |
| Úhel sklonu šroubovice | 12 stupeň |
| Směr přísuvu | horizontálně |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Tolerance stopky | h6 |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Stopková fréza |