

**Garant****TK úhlová fréza Tvar C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208037 25
GTIN	4045197269980
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**Úhlová tolerance  $\pm 8'$ .**Upozornění:**

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

Až do plného záběru  $f_z$  s 50%.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 8

Počet zubů Z: 8

Uvolňovací  $\varnothing D_1$ : 9 mm

Celková délka L: 67 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 12 mmDélka břitu  $L_c$ : 10 mmPosuv  $f_z$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm**Technický popis**

Počet zubů Z	8
Uvolňovací $\varnothing D_1$	9 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	25 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Stopka $\varnothing D_s$	12 mm
Celková délka L	67 mm

Délka břitu L <sub>c</sub>	10 mm
Tvar	C
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza