

Garant
TK úhlová fréza Tvar D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208038 20
GTIN	4045197270030
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

 Úhlová tolerance $\pm 8'$.

Upozornění:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

 Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 8

Počet zubů Z: 8

 Uvolňovací $\varnothing D_1$: 10,5 mm

Celková délka L: 63 mm

 Stopka $\varnothing D_s$: 12 mm

 Délka břitu L_c : 8 mm

 Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm

Technický popis

Uvolňovací $\varnothing D_1$	10,5 mm
\varnothing břitu D_c	20 mm
Počet zubů Z	8
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Stopka $\varnothing D_s$	12 mm
Celková délka L	63 mm

Délka břitu L _c	8 mm
Tvar	D
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza