

Garant
TK hrubovací a dokončovací frézy na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 18X8 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208034 18X8
GTIN	4045197269065
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Boční plochy jsou podbroušené a nemohou se tak zadřít v obrobku.

Upozornění:

Vhodné k frézování T-drážek podle DIN 650.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Typ: NF

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

Pro T-drážky DIN 650: 10 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 8 mm

Celková délka L: 70 mm

Stopka Ø D_s : 12 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

Technický popis

Ø břitu D_c	18 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Pro T-drážky DIN 650	10 mm
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,034 mm
Počet zubů Z	6

Uvolňovací $\varnothing D_1$	8 mm
Stopka $\varnothing D_s$	12 mm
Celková délka L	70 mm
Typ	NF
Délka břitu L_c	8 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 851
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý \varnothing	d11
Úhel sklonu šroubovice	12 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza