


Garant
TK úhlová fréza Tvar D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 28 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208038 28
GTIN	4045197270061
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

 Úhlová tolerance $\pm 8'$.

Upozornění:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

 Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 10

Počet zubů Z: 10

 Uvolňovací $\varnothing D_1$: 14 mm

Celková délka L: 80 mm

 Stopka $\varnothing D_s$: 16 mm

 Délka břitu L_c : 11 mm

 Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Technický popis

Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	14 mm
Počet zubů Z	10
\varnothing břitu D_c	28 mm
Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Celková délka L	80 mm

Délka břitu L _c	11 mm
Tvar	D
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza