

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L ₃	5 mm
Celková délka L	100 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Ø stopky D _s	8 mm
Velikost destiček	6 mm
Upínací výška L ₂	7 mm
ISO kód držáku	A08H SCLCR/L06
Řada	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč