

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/06mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Středové přesazení $L_3$	6 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Řada	GARANT Master
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	125 mm
ISO kód držáku	A10K SCLCR/L06
Velikost destiček	6 mm
Délka hlavy $L_1$	20 mm
Upínací výška $L_2$	9 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč