

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	11 mm
Velikost destiček	6 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	A12L SCLCR/L06
Celková délka L	140 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Řada	GARANT Master
Středové přesazení L_3	7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
Délka hlavy L_1	24,3 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč