

Garant
Kopírovací a rovinné frézy s indexací, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/9mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Třída artiklu	210

Popis
Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	198 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	188 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.1204M0T
Úhel nastavení κ	15 - 30 stupeň
Upínací otvor Ø	32 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	4 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,57 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	84,94 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Ø břitu D_c	100 mm
Počet břitů Z	9
Ø D_3	88 mm
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 3	219878 3
--	----------