

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	31 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Celková délka L	180 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	18 mm
Řada	GARANT Master
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Upínací výška L_2	15 mm
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	A16Q SCLCR/L09
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč