

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	18 mm
Řada	GARANT Master
Ø stopky D_s	20 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	200 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
ISO kód držáku	A20R SCLCR/L09
Středové přesazení L_3	11 mm
Délka hlavy L_1	36 mm
Velikost destiček	9 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč