

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	10 mm
ISO kód držáku	A08H SCLCR/L06
Řada	GARANT Master
Středové přesazení L_3	5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Upínací výška L_2	7 mm
Délka hlavy L_1	20 mm
Celková délka L	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč