

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Velikost destiček	6 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	24,3 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	14 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Řada	GARANT Master
Celková délka L	140 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11 mm
ISO kód držáku	A12L SCLCR/L06
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč