

**Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: 18V-7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Třída artiklu	03C

Popis**Provedení:**

Extrémně výkonná akumulátorová úhlová bruska 18 V s kompaktní konstrukcí.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky, včetně ochranného krytu, montážní příruba, upínací matice, přídatné rukojeti.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.

Technický popis

Jemný rozběh	ne
Maximální vibrace dle EN	7 m/s ²
Samočinné vypínání	ne
Označení výrobce	GWS 18V-7
Maximální hloubka řezu	34 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø kotouče	125 mm

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Zastavení zpětného rázu	ne
Hmotnost	2,3 kg
Ochrana proti přepětí	ano
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Druh produktu	Úhlová bruska