

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	6 mm
Velikost destiček	6 mm
Řada	GARANT Master
Délka hlavy L_1	20 mm
Celková délka L	125 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Ø stopky D_s	10 mm
ISO kód držáku	A10K SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč