

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	9 mm
Celková délka L	180 mm
Řada	GARANT Master
Ø minimálního předvrtání D _{min}	18 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A16Q SCLCR/L09
Upínací výška L ₂	15 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Délka hlavy L ₁	31 mm
Velikost destiček	9 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč