

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Třída artiklu	21T

Technický popis

Řada	GARANT Master
Ø minimálního předvrtání D_{min}	22 mm
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	200 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
ISO kód držáku	A20R SCLCR/L09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Ø stopky D_s	20 mm
Délka hlavy L_1	36 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Upínací výška L_2	18 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč