

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/09mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø stopky D_s	25 mm
Upínací výška L_2	23 mm
Celková délka L	200 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Délka hlavy L_1	43 mm
ISO kód držáku	A25R SCLCR/L09
Velikost destiček	9 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	27 mm
Řada	GARANT Master
Středové přesazení L_3	13,5 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč