

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 9
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	27 mm
Upínací výška $L_2$	23 mm
Délka hlavy $L_1$	43 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Řada	GARANT Master
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Středové přesazení $L_3$	13,5 mm
ISO kód držáku	A25R SCLCR/L12
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč