

Garant

Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Třída artiklu	21T

Technický popis

Řada	GARANT Master
Středové přesazení L ₃	7 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	125 mm
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	A10K SDUCR/L07
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

Vyvrtačací tyč