

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø stopky $D_s$	12 mm
Středové přesazení $L_3$	8 mm
Celková délka $L$	140 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy $L_1$	25 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15 mm
ISO kód držáku	A12L SDUCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Řada	GARANT Master
Upínací výška $L_2$	11 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč