

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø stopky D_s	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Délka hlavy L_1	40 mm
Řada	GARANT Master
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	200 mm
ISO kód držáku	A25R SDUCR/L11
Ø minimálního předvrtání D_{min}	31 mm
Upínací výška L_2	23 mm
Středové přesazení L_3	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč