

**Garant**

**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Středové přesazení $L_3$	8 mm
Délka hlavy $L_1$	25 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Řada	GARANT Master
ISO kód držáku	A12L SDUCR/L07
Ø stopky $D_s$	12 mm
Celková délka $L$	140 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

Vyvrtačací tyč