

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	180 mm
Řada	GARANT Master
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	23 mm
ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L11
Středové přesazení L ₃	14 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka hlavy L ₁	28 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč