

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Středové přesazení $L_3$	7 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Délka hlavy $L_1$	20 mm
Řada	GARANT Master
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	A10K SDUCR/L07
Upínací výška $L_2$	9 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	13 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč